

Pomožno ročno upravljanje HAB-3/8

Številka dela: 184587

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Ventilska funkcija	odzračevalni element
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največji pritezni moment	35 Nm
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana