

**Vtičnica**  
**NTSD-GD-9**  
Številka dela: 18493

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                   | Vrednost                                 |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Način pritrditve             | s pokrivno matico                        |
| Položaj vgradnje             | poljubno                                 |
| Teža izdelka                 | 25 g                                     |
| Električni priključek        | 4-polni<br>Doza, ravna<br>vijačna sponka |
| Območje delovne napetosti AC | 250 V                                    |
| Tokovna obremenljivost       | 16 A                                     |
| Kabelski navojni priključek  | Pg9                                      |
| Dovoljen premer kabla        | 6 mm...8 mm                              |
| Prečni prerez priključka     | 1.5 mm <sup>2</sup>                      |
| Stopnja zaščite              | IP67                                     |
| Temperatura okolice          | -5 °C...50 °C                            |
| Temperatura skladiščenja     | -20 °C...70 °C                           |
| Skladnost z LABS             | VDMA24364-B2-L                           |
| Material ohišja              | PBT                                      |
| Material vtičnih kontaktov   | bakrova zlitina<br>Medenina              |