

# Senzorska vtičnica SIE-GD

Številka dela: 18494

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	s pokrivno matico
Teža izdelka	13 g
Električni priključek	4-polni ravna vtičnica/vijačna sponka M12 x 1
Kodiranje vtičev	A
Območje delovne napetosti DC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	2,5 kV
Dovoljen premer kabla	4 mm...6 mm
Prečni prerez priključka	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	PA
Material tesnil	CR FPM
Material vtičnih kontaktov	Medenina prevleka iz belega bronca