

Vtičnica FBSD-GD-13,5

Številka dela: 18496

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	s pokrivno matico
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	40 g
Električni priključek	4-polni ravna vtičnica/vijačna sponka Oblika A M12 x 1
Območje delovne napetosti DC	250 V
Območje delovne napetosti AC	250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Kabelski navojni priključek	Pg13,5
Dovoljen premer kabla	10 mm...12 mm
Prečni prerez priključka	0.75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	cinkova tlačna litina nikljan
Material vtičnih kontaktov	Bron prevleka iz belega brona