


# Vtičnica FBSD-GD-7

Številka dela: 18497

FESTO

za priključek vodila Feldbus na ventilske in ventil/senzor otoke.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	28 g
Električni priključek	Oblika A M12x1 4-polni Ravna vtičnica / vijačena sponka
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 250$ V
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg7
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Informacije o materialu vezne matice	cinkova tlačna litina nikljan
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron Beli bron, prevlečen