

Priključna vtičnica NTSD-GD-13,5

Številka dela: 18526

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s pokrivno matico
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	31 g
Električni priključek	4-polni Doza, ravna vijačna sponka
Območje delovne napetosti AC	250 V
Tokovna obremenljivost	16 A
Kabelski navojni priključek	Pg13
Dovoljen premer kabla	10 mm...12 mm
Prečni prerez priključka	2.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PBT
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina Medenina