


# Valj z vlečnim drogom CRDNG-2"- -PPV-A

Številka dela: 185368

FESTO

odporen proti koroziji  
po ISO 15552, NF E 49 003.1 in UNI 10 290,  
za brezdozično zaznavanje. Z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	2.000 mm
Premer bata	2"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	0,6 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	990 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.178 N
Pnevmatični priključek	1/4 NPT
Material, pokrov	Nerjavna jeklena litina
Material, tesnilo	FPM TPE-U(PU)
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno