

# Priključni kabel KM12-M12-GSWD-1-4

Številka dela: 185499

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 60$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 75$ V
Tokovna obremenitev	3,8 A
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	66 g
Električni priključek	Kabel 4-žilni Vtič, raven / vtičnica, kotna M12x1 / M12x1 4-polni / 4-polni
Struktura kabla	4x0,34
Dolžina kabla	1 m
Način pritrditve	za uvitje
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PU)