


Vtičnica s kablom

KMYZ-4-24-0,5

Številka dela: 185519
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	10 g
Električni priključek	Kabel Priključnica, kotna pravokotna konstrukcija MSZB
Območje obratovalne napetosti DC	3 ... 36 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	0,5 m
Struktura kabla	2x0,35
Vrsta zaščite	IP50
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron