


Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-MINI-KE

Številka dela: 185827

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil filter regulator z manometrom Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico varnostni vklopni ventil
Največja količina kondenzata	22 cm ³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0.3 MPa...1.6 MPa 3 bar...16 bar 43.5 psi...232 psi
Območje regulacije tlaka	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Največja histereza tlaka	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	550 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1200 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC