

Vodilni valj


DFP-32-200-PPV-A

Številka dela: 186746
Izdelek, ki se opušča

FESTO

varovano pred zasukom, za brezdotično zaznavanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 200 mm |
| Premer bata | 32 mm |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Kroglična vodila |
| Konstruktivna zgradba | Vodilo |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 0,5 ... 10 bar |
| Maks. hitrost | 1,5 m/s |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 20 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 364 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 483 N |
| Premikajoče se mase | 599 g |
| Masa izdelka | 1.732 g |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Material cover | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material piston rod | jeklo za poboljšanje |