


Vodilni valj

DFP-80-80-PPV-A-S2

Številka dela: 186793
Izdelek, ki se opušča

FESTO

varovano pred zasukom, za brezdotično zaznavanje, s skožno batnico.
Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	80 mm
Premer bata	80 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	Skoznja batnica
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,9 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	32 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	2.262 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	2.262 N
Premikajoče se mase	4.456 g
Masa izdelka	9.414 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Material cover	Aluminijeva litina za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje
Material piston rod	jeklo zaboljšanje