

Linearni pogon DLP-250- -


Številka dela: 187477

FESTO


Priključki za zrak po VDI/VDE 3845-ventilih Namure, neposredna pritrditev s prirobnico.

Dodatne dolžine gibov na zahtevo. Primeren za uporabo v procesni industriji, posebno na drsnih ventilih.

Ti pogoni so lahko na zahtevo dobavljeni tudi z ATEX-certifikatom. Podatki v podatkovnem listu o "ATEX-oznaki", "ATEX-temperaturi okolice" in "CE-oznaki" se nanašajo samo na pogone s certifikatom.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	≤ 600 mm
Premer bata	250 mm
Dušenje	brez
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Zaznavanje položaja	brez
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
ATEX-oznaka	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-temperatura okolice	-20°C \leq Ta \leq +60°C
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
CE-znak	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	28.698 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	29.542 N
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran