


Navojni priključek zaščitne cevi MKGV-23-M32

Številka dela: 1877304

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu vijahnega priključka	PA