


# Adapter z zatičem SIE-GA

Številka dela: 18780

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Območje obratovalne napetosti AC	250 V
Območje obratovalne napetosti DC	250 V
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Maks. pritezni moment za zaklep	0,6 Nm
Masa izdelka	23,5 g
Električni priključek	4-polni Oblika A M12x1 Vtič, raven
Način pritrditve	z objemno matico
Informacije o materialu vezne matice	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) nikljan in pozlačen