

# Priključni blok CPE14-PRSGO-3

Številka dela: 187820

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Največje število ventilskih mest         | 3                                                              |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teža izdelka                             | 130 g                                                          |
| Način pritrditve priključne plošče       | s prehodno izvrtino<br>s klobučasto letvijo                    |
| Pnevmatični priključek 1                 | G3/8                                                           |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |
| Material ohišja                          | Ojačan PA                                                      |