

# Priključni blok CPE18-PRSGO-2

Številka dela: 187831

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Največje število ventilskih mest         | 2  |
| Razpočni tlak                            | 3 MPa<br>30 bar<br>435 psi                                     |
| Delovni tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa  |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teža izdelka                             | 170 g  |
| Način pritrditve priključne plošče       | s prehodno izvrtino<br>s klobučasto letvijo                    |
| Pnevmatični priključek 1                 | G1/2   |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |
| Material ohišja                          | Ojačan PA  |