

# Kabelska vtičnica ASI-SD-PG-M12

Številka dela: 18789

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s pokrivno matico
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	27.6 g
Električni priključek	4-polni Doza, ravna vijačna sponka
Območje delovne napetosti AC	125 V
Tokovna obremenljivost	3 A
Kabelski navojni priključek	Pg9
Prečni prerez priključka	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	nikljan
Material vtičnih kontaktov	Bron