

Vijačni nastavek MKA-PG29-M40

Številka dela: 1879673

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...200 °C
Način pritrditve	z navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material navojnega priključka	Medenina nikljan