

Kratkohodni valj ADVC-4-2,5-A-P

Številka dela: 188054

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	2.5 mm
Premer bata	4 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	brez
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	5.7 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	7.5 N
Premikajoča se masa	0.2 g
Teža izdelka	3.8 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek	M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material tesnil	HNBR NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material batnice	gnetna aluminijeva zlitina eloksirano