

Kratkohodni valj ADVC-10-10-A-P

Številka dela: 188079

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod | 10 mm |
| Premer bata | 10 mm |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 40 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 47 N |
| Premikajoča se masa | 3.3 g |
| Teža izdelka | 21 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino z opremo izbirno: |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina eloksiran |
| Material batnice | visoko legirano jeklo |