



Okrogli valj DSEU-32-125-P-A

Številka dela: 188588

FESTO

Zapirni pokrov z navojnimi zatiči in zasučnim ležajem.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 125 mm |
| Premer bata | 32 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | 0 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 415 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 483 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 79,1 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 15,5 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 216,5 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |