

# Okrogli valj DSEU-25-10-P-A-MA

Številka dela: 188666

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak aksialno na os valja.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

| Značilnost                              | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                     | 10 mm   |
| Premer bata                             | 25 mm   |
| Dušenje                                 | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                        | poljuben  |
| Konstruktivna zgradba                   | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                         |
| Zaznavanje položaja                     | za približevalna stikala                            |
| Variante                                | priključek za stisnjen zrak aksialno                |
| Obratovalni tlak                        | 1,5 ... 10 bar                                      |
| Način delovanja                         | dvosmerni   |
| Delovni medij                           | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK    | 1   |
| Temperatura okolice                     | 0 ... 80 °C   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib  | 295 N   |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba       | 46,9 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba              | 11,2 g  |
| Osnovna masa za 0 mm giba               | 132,8 g   |
| Način pritrditve                        | s priborom  |
| Pnevmatični priključek                  | G1/8  |
| Opomba o materialu                      | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS                |
| Informacije o materialu pokrova         | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu tesnil          | TPE-U(PU)   |
| Informacije o materialu ohišja          | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |
| Informacije o materialu batnice         | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |