

# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-2

Številka dela: 189167

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	2 mm
Položaj vgradnje	navpično
Posebne lastnosti	antistatično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 1
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključek	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)