

Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-30

Številka dela: 189174

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	30 mm
Položaj vgradnje	navpično
Posebne lastnosti	antistatično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine z dolgim regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni okrogli nagubani meh, 3,5-delni okroglo, zelo globoko okroglo, ploščato okroglo, globoko
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključek	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkolan