

Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-8X20

Številka dela: 189186

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost sesala	8 x 20 mm
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine z dolgim regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	ovalna, ploščata oblika
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Vakuumski priključek	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR