

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HA-1-PK

Številka dela: 189194

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Volumen	0.09 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Dodelitev držala priseska	velikost 1
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	3 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	premer 3 mm
Vakuumski priključek	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo