

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HA-2-QS

Številka dela: 189195

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2 mm
Volumen	0.501 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Dodelitev držala priseska	Velikost 2
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	12 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	premer 4 mm
Vakuumski priključek	QS-6
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo