

Držalo za vakuumsko sesalo

ESH-HA-6-G

Številka dela: 189202

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	10 mm
Volumen	7.234 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Dodelitev držala priseska	velikost 6
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	200 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M20 x 2
Vakuumski priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo