

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HB-1-QS

Številka dela: 189203

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	3 mm
Volumen	0.228 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski
Dodelitev držala priseska	velikost 1
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	5 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev sesala	premer 3 mm
Vakuumski priključek	QS-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo