

# Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HB-5-G

Številka dela: 189211

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	8.5 mm
Volumen	1.921 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	91 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pritrditev sesala	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo