

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HC-3-PK

Številka dela: 189218

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	6 mm
Nazivni premer	2.5 mm
Volumen	0.789 cm ³
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 3
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	32 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M4
Vakuumski priključek	PK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo