

# Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HC-4-QS

Številka dela: 189219

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	6 mm
Nazivni premer	3.4 mm
Volumen	1.153 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	33 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M6
Vakuumski priključek	QS-6
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo