

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HD-2-PK

Številka dela: 189236

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnavna višine držala priseska	3 mm
Nazivni premer	1.8 mm
Volumen	0.183 cm ³
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	Velikost 2
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	12 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	premer 4 mm
Vakuumski priključek	PK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR Jeklo
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo