

# Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HD-5-G

Številka dela: 189241

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	10 mm
Nazivni premer	8.5 mm
Volumen	2.072 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	195 g
Način pritrditve	s protimatico
Pritrditev sesala	M10
Vakuumski priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	Aluminij Medenina, nikljana POM poboljšano jeklo visoko legirano jeklo