


# Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HE-3-G1/8

Številka dela: 189255

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	3 mm
Volumen	0.106 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Dodelitev držala priseska	velikost 3
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	11 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem prek vakuumskega priključka
Pritrditev sesala	M4
Vakuumski priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	gnetna aluminijeva zlitina NBR POM Jeklo
Material držala	poboljšano jeklo