

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HE-5-G1/4

Številka dela: 189257

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7 mm
Volumen	1.227 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	24 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem prek vakuumskega priključka
Pritrditev sesala	M10
Vakuumski priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	gnetna aluminijeva zlitina NBR POM Jeklo
Material držala	poboljšano jeklo