

Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HF-1-M10X1

Številka dela: 189260

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	2.6 mm
Nazivni premer	2 mm
Volumen	0.108 cm ³
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj z regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 1
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	14 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem prek vakuumskega priključka
Pritrditev sesala	premer 3 mm
Vakuumski priključek	M10x1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR POM
Material držala	poboljšano jeklo