

Vakuumsko sesalo ESS-15-SS

Številka dela: 189291

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Najmanjši polmer obdelovanca | 35 mm |
| Nazivni premer | 2 mm |
| Premer priseska | 15 mm |
| Prostornina priseska | 0.208 cm ³ |
| Položaj priključitve | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Dodelitev držala priseska | velikost 3 |
| Oblika priseska | okroglo, ploščato |
| Delovni tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -30 °C...180 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 8,5 N |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 6,5 N |
| Teža izdelka | 1,9 g |
| Način pritrditve | prek vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | M4 |
| Barva | transparentna |
| Trdota po Shoreu | 50 +/- 5 |
| Material čepa za privitje | Medenina, nikljana |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseska | VMQ (silikon) |