

# Vakuumsko sesalo

## ESS-200-SU

Številka dela: 189331

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 680 mm                                                      |
| Nazivni premer                           | 10 mm                                                       |
| Premer priseska                          | 200 mm                                                      |
| Prostornina priseska                     | 245.454 cm <sup>3</sup>                                     |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                    |
| Dodelitev držala priseska                | velikost 6                                                  |
| Oblika priseska                          | okroglo, ploščato                                           |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                            |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                        |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                    |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...60 °C                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 1610 N                                                      |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 1000 N                                                      |
| Teža izdelka                             | 1198 g                                                      |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                 |
| Vakuumski priključek                     | M20 x 2                                                     |
| Barva                                    | modra                                                       |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                    |
| Material čepa za pritvje                 | NBR<br>Jeklo, nikljano<br>Jeklo, pocinkano in kromirano     |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                             |
| Material priseska                        | PUR                                                         |