

Vakuumsko sesalo ESS-15-EU

Številka dela: 189335

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	20 mm
Nazivni premer	2 mm
Premer priseska	15 mm
Prostornina priseska	0.35 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	velikost 3
Oblika priseska	okroglo, zelo globoko
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	9.8 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	15 N
Teža izdelka	1.9 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M4
Barva	modra
Trdota po Shoreu	60 +/- 5
Material čepa za pritvje	Medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR