


# Vakuumsko sesalo ESS-40-BU

Številka dela: 189387

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izravnava višine sesalo                  | 9.5 mm                                                                                      |
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 90 mm                                                                                       |
| Nazivni premer                           | 3 mm                                                                                        |
| Premer priseska                          | 40 mm                                                                                       |
| Prostornina priseska                     | 8.87 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                                    |
| Dodelitev držala priseska                | velikost 4                                                                                  |
| Oblika priseska                          | okrogli meh, 1,5-delni                                                                      |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                 |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                           |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                            |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                                                        |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                                                    |
| Temperatura okolice                      | -20 °C...60 °C                                                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 52.3 N                                                                                      |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 33 N                                                                                        |
| Teža izdelka                             | 18.7 g                                                                                      |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                                                 |
| Vakuumski priključek                     | M6                                                                                          |
| Barva                                    | modra                                                                                       |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                                                    |
| Material čepa za pritvje                 | gnetna aluminijeva zlitina, nikljana<br>Medenina, nikljana<br>Jeklo, pocinkano in kromirano |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                             |

| Značilnost        | Vrednost |
|-------------------|----------|
| Material priseska | PUR      |