

# Vakuumsko sesalo ESS-40-BS

Številka dela: 189388

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Izravnava višine sesala                  | 9.5 mm                                                      |
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 90 mm                                                       |
| Nazivni premer                           | 3 mm                                                        |
| Premer priseska                          | 40 mm                                                       |
| Prostornina priseska                     | 8.87 cm <sup>3</sup>                                        |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                    |
| Dodelitev držala priseska                | velikost 4                                                  |
| Oblika priseska                          | okrogli meh, 1,5-delni                                      |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                            |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                        |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                    |
| Temperatura okolice                      | -30 °C...180 °C                                             |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 52.3 N                                                      |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 32.5 N                                                      |
| Teža izdelka                             | 18.7 g                                                      |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                 |
| Vakuumski priključek                     | M6                                                          |
| Barva                                    | transparentna                                               |
| Trdota po Shoru                          | 50 +/- 5                                                    |

| Značilnost                | Vrednost                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material čepa za privitje | gnetna aluminijeva zlitina, nikljana<br>Medenina, nikljana<br>Jeklo, pocinkano in kromirano |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS                                                                             |
| Material priseska         | VMQ (silikon)                                                                               |