

Ploščat kabel KASI-1,5-Z-100

Številka dela: 18941

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	71 g
Območje delovne napetosti DC	75 V
Območje delovne napetosti AC	60 V
Tokovna obremenljivost	3 A
Dolžina kabla	100 m
Stopnja zaščite	IP65 pri zaprtih koncih žil
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material kabelskega plašča	Mešanica gume
Barva kabelskega plašča	črna