

Vakuumsko sesalo ESS-8X30-ON

Številka dela: 189413

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Velikost sesala	8 x 30 mm
Prostornina priseska	0.376 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	ovalna, ploščata oblika
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	10.9 N
Prečna vodoravna sila pri nazivnem delovnem tlaku	17 N
Navpična prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	13.5 N
Teža izdelka	3 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M6
Barva	črna
Trdota po Shoru	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR