

Vakuumsko sesalo ESS-25X75-ON

Številka dela: 189417

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	6 mm
Velikost sesala	25 x 75 mm
Prostornina priseska	6.7 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Dodelitev držala priseska	Velikost 5
Oblika priseska	ovalna, ploščata oblika
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	92.5 N
Prečna vodoravna sila pri nazivnem delovnem tlaku	125.5 N
Navpična prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	115 N
Teža izdelka	46.8 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	črna
Trdota po Shore	50 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR