


Napajalni modul VABF-C8-12-P3A5-QX

Številka dela: 1894888

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	8 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	13.8 g
Pnevmatični priključek 1	pripravljen za vložek
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA