


Y-vtična vez QSMY-5/32T-U

Številka dela: 190608

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	1,7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	3,5 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	za cevi z zunanjim premerom 5/32"
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 5/32"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno