

# L vtično navojni priključek QSLF-3/8-3/8-U

Številka dela: 190733

FESTO

Vrtljiv za 360°, notranji navoj z zunanjim šestrobom.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	6,2 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	24 Nm
Masa izdelka	41 g
Pnevmatični priključek	NPT3/8-18 za cevi z zunanjim premerom 3/8"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno