

Razdelilnik QSLV4-1/4-1/4-U

Številka dela: 190793

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 3.1 mm |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje | Prevleka |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Velikost posode | 1 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Največji pritezni moment | 14 Nm |
| Teža izdelka | 40 g |
| Število izhodov | 4 |
| Število dovodnih vodov | 1 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 1/4" |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita | 14 °F...140 °F |
| Barva sprostilnega obroča | siva |
| Material čepa za privitje | Medenina, nikljana |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PBT |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |